



## Halvrundfil, Hugning 2, Længde uden angel: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	513210 200
GTIN	4045197571663
Artikelklasse	52A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

**Med banehugning; halvstump afslutning.**

#### Anvendelse:

**Kvalitetsfile** til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

#### Norm:

**DIN 7261 Form E**

### Teknisk beskrivelse

Tværsnit	20×5 mm
Længde uden angel	200 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 2
Form	E
Formbeskrivelse	halvrund
Fileflader	Skåret på alle sider
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produkttype	Værkstedstil

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

## Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519510 110
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100