

Garant**Kontrolnormal, Længde×bredde: 120X70mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491928 120X70
GTIN	4045197492524
Artikelklasse	41M

Beskrivelse

Udførelse:

Basisplade i eloxeret aluminium **inklusive indstillingsring** Ø 10 mm DIN 2250 (uden affasning) og **glasnormal** nr. 491926 med 6 udmålte borer. Gevindboring M6 til fastgørelse af kalibreringskugle nr. 491929 str. 20. Indstillingsring og glasnormal med testrapport.

Anvendelse:

Til indstilling og kontrol af optiske og taktile måleapparater.

Leveringsomfang:

Basisplade, indstillingsring Ø10 mm, glasnormal nr. 491926 str. 50×20.

Specialtilbehør:

Kalibreringskugle keramik Ø 20 mm nr. 491929 str. 20.

Teknisk beskrivelse

Tolerancering-Ø	10 mm
Bredde	70 mm
Længde	120 mm
Produkttype	Kontrolnormal
Testprotokol	Producentens testrapport

Tilbehør

Glasnormal med testrapport Længdexbredde 50X20 mm	491926 50X20
Kalibreringskugle, keramisk Ø 20 mm	491929 20