

LOCTITE**Fugeprodukter, 50 ml, Producent-ID: 648_EPIG**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Anvendelse:

Universalt fugeprodukt, høj temperaturresistens. Fortrinsvis til lejer, aksler etc.

Bemærk:

Overflader skal først forbehandles med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392.

Teknisk beskrivelse

Mærkning af farlige stoffer	GHS05: Ætsning
Mærkning af farlige stoffer	GHS07 Vigtigt
Producentbetegnelse	648
Håndfasthed efter	10 min
Dynamisk viskositet	450 - 550 mPas
Farve	grøn

Lagertemperatur	8 - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
min. løsdrejningsmoment	29 Nm
egnet til anvendelsesområde	Spil- eller presseforbindelse
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	olietolerant
Form	flydende
egnet til materiale	Stål
Maks. spaltemål	0,15 mm
Påfyldningsmængde	50 ml
Kemisk basis	Urethanmethakrylat
Temperaturanvendelsesområde	-75 - 180 °C
Flammepunkt	93,3 °C
Funktionsstyrke efter	3 h
Styrkeklasse	Meget fast
Tæthed	1,1 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Fugeprodukter