

3M Scotch-Brite™

**Slibelærred, håndpuder sæt med 25 dele Durable Flex, 114×228 mm,
Fiberstruktur: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556145 280
GTIN	8410001134413
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fleksibel højeffektflis med **ekstremt tæt kornfordeling** ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fiberopbygning muliggør en mere **aggressiv slibeeffekt**, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere **ensartet slibebillede**. Den **enorme fleksibilitet** gør anvendelse på svært tilgængelige steder nemmere.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter. **Middel/middelfin:** Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forsløbne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Leveringsomfang:

Sæt med 25 håndpuder.

Teknisk beskrivelse

Fiberstruktur	280
Farve	rød
Kornstørrelsessammenligning	280 - 360
Finhedsgrad	mellempfin
3M-navn	DF
Udførelse	A Very Fine
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Bredde	114 mm
Længde	228 mm
Produktnavnsegenskab	114×228 mm
Produkttype	Slibefiberpude

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		

våd, maksimal	betinget egnet
tør	egnet

Tilbehør

Dorn	556030
Slibeblok	556020