

Garant**Drevet værktøj radial, VX4, Type: 40-VX4-R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319923 40-VX4-R
GTIN	4045197877017
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Udførelsen IKD – med keramikpakningsæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbseget.

Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.

Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver.

Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min⁻¹.

Bruges på **skiverevolvere**. Højre udførelse. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 70 bar. Justering via **standard-pin-liste**.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændeplasser) i revolveren.

Passer til :

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

Bemærk:

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**
- **Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.**

Værktøjsspænding: Varia VX4

l₁: 138 mm

b₁: 76,5 mm

b₂: 53 mm

h₁: 76 mm

x: 100 mm

Køling: ekstern

Teknisk beskrivelse

Køling	ekstern
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₁	76,5 mm
b ₂	53 mm
Adapter	VX4
VDI-størrelse	40
Værktøjsspænding	Varia VX4
Produkttype	Drevet værktøj

Tilbehør

Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 25 mm	319827 25
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 12 mm	319827 12

Aksial fræsedornsholder VARIA VX4 Dorn-Ø d1 22 mm	319838 22
Aksial fræsedornsholder VARIA VX4 Dorn-Ø d1 27 mm	319838 27
Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-spændepatronstørrelse 32	319804 32
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 6 mm	319827 6
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 16 mm	319827 16
Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-spændepatronstørrelse 16	319804 16
Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-spændepatronstørrelse 40	319804 40
Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-spændepatronstørrelse 25	319804 25
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 20 mm	319827 20
Aksial fræsedornsholder VARIA VX4 Dorn-Ø d1 16 mm	319838 16
Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-spændepatronstørrelse 20	319804 20
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 8 mm	319827 8
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 10 mm	319827 10