




Fladfilssæt 6 dele i rulletaske



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	517600
GTIN	4009215074826
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

For at beskytte filene er sættene placeret overskueligt i **robuste nylon-rulletasker**.

Beskyttede filer bliver ikke beskidte, og behugningen bliver ikke beskadiget; det garanterer vedvarende høj fileydelse, glatte filflader og forlænget standtid.

Med slagfaste kunststofskafter.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Leveringsomfang:

Filsortiment med **6 dele** med hhv. én **flad fil** med hugning 1 - 2 - 3 i 200 mm og 300 mm længde.
Norm: DIN 7261

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 7261
Produkttype	Værkstedstil

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25