



## Spændekraftmåler til treklo-centrerpatron, Måleområde: 0-160kN



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479115 0-160
GTIN	2050001056559
Artikelklasse	47F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med direkte monteret manometer, til statisk og quasi-statisk kraftmåling. Hus og stempel i ædelstål, trykmåler af trykstøbt messing med slæbeviser. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer og vandstråler (IP43).

#### Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

#### Anvendelse:

I værktøjsmaskineindustrien.

Især velegnet til **anvendelse i treklo-centrerpatroner.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, kalibreringsrapport og transportkuffert

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 160 kN
Højde, kraftføler	77 mm
Skalainddelingsværdi	5 kN

Ø kraftføler	110 mm
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Fejlgrænse	±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) %
Måleværktøj	analog
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Kraftmåler