



Knivfil behugning 3 (slet), Længde uden angel: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	518100 250
GTIN	4009215074840
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

Råfilene er smedede og slebne og forsynes på specialmaskiner med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde. De færdige file har en ideel tandform, der er afstemt til hver enkelt filtype. Disse specialfile garanterer glatte filflader. **Specialfile** fremstilles på præcisionsmaskiner. De **garanterer stor fileydelse og lang standtid**.

Alle sider huggede; halvstump afslutning.

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	250 mm
Tværsnit	21,8×10,1 mm
Form	G
Norm	DIN 7262
Produkttype	Knivfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		

Stål < 60 HRC	betinget egnet
INOX	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	betinget egnet

Tilbehør

2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519510 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 140 mm	519400 140