

Fræset fil, fladstump, middel, Længde uden angel: 350mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	519120 350
GTIN	2050001696243
Artikelklasse	56B

Beskrivelse**Udførelse:**

File med fræsede spor udmærker sig ved særlig **skarphed**, skær, der er fræset i hel længde, og optimalt formede spånrum. Derved føres også spåner af blødt og smørende materiale sikkert væk. **Stopper ikke til.**

Flad/stump, fræset på 3 sider.

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	350 mm
Tværsnit	36×7 mm
Finhedsgrad	middel
Skærafstand ca.	2 mm
Form	A
Produktnavnsegenskab	middel
Norm	DIN 7264
Til materiale	stål, stålgods, kobber, messing, bronze osv.
Produkttype	Fræset fil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Stål < 900 N/mm ²	egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet

Tilbehør

Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 160 mm	519400 160
Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25