



Spændekraftmåler til treklo-centrerpatron, Måleområde: 0-10kN



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479115 0-10
GTIN	2050001056504
Artikelklasse	47F

Beskrivelse

Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med direkte monteret manometer, til statisk og quasi-statisk kraftmåling. Hus og stempel i ædelstål, trykmåler af trykstøbt messing med slæbeviser. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer og vandstråler (IP43).

Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

Anvendelse:

I værktøjsmaskineindustrien.

Især velegnet til **anvendelse i treklo-centrerpatroner.**

Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, kalibreringsrapport og transportkuffert

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 10 kN
Skalaindelingsværdi	0,2 kN
Højde, kraftføler	40 mm

Ø kraftføler	70 mm
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Fejlgrænse	±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) %
Måleværktøj	analog
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Kraftmåler