

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	100 mm
Underlægsplade	269005 12
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	13 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skrue til underlagsplade	269013 2
ISO-kode holder	SSBCR/L 1616H09
Plattestørrelse	9 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 12	269005 12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500