



High-performance-fræser MFH micro, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 12/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	8 mm
Samlet længde L _{i alt}	80 mm
Skaft-Ø D _s h6	12 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	7,1 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	20 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	1,61 grader
Skær-Ø D _c	12 mm
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Udhængslængde L ₁	20 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	3
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,5 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	22 mm
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser