

## Fræset fil, fladstump, fin, Længde uden angel: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	519130 300
GTIN	2050001696250
Artikelklasse	56B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**File med fræsedede spor** udmærker sig ved særlig **skarphed**, skær, der er fræset i hel længde, og optimalt formede spånrum. Derved føres også spåner af blødt og smørende materiale sikkert væk. **Stopper ikke til.**

**Flad/stump, fræset på 3 sider.**

### Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	300 mm
Tværsnit	31×7 mm
Finhedsgrad	fin
Skærafstand ca.	1,5 mm
Form	A
Produktnavnsegenskab	fin
Norm	DIN 7264
Til materiale	VA-stål, hårde materialer, kunstharpiks, pladestål. Egner sig til afbrækning af kanter, aftrækning og finsletning.
Produkttype	Fræset fil

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		

## Tilbehør

Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 160 mm	519400 160
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125