




Universalfilsæt 5 dele i rulletaske Hugning 2, med træskaft, Længde uden angel: 200mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 517240 200 |
| GTIN | 4009215169928 |
| Artikelklasse | 56B |

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

For at beskytte filene er sættene placeret overskueligt i **robuste nylon-rulletasker**.

Beskyttede filer bliver ikke beskidte, og behugningen bliver ikke beskadiget; det garanterer vedvarende høj fileydelse, glatte filflader og forlænget standtid.

Med filskaft i hårdt træ.

Hug 2 = forfil.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Leveringsomfang:

Filsortiment med **5 dele** med hhv. én **flad, trekantet, firkantet, halvrund og rund fil**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|----------|
| Længde uden angel | 200 mm |
| Behugning | 2 |
| Norm | DIN 7261 |

Produkttype

Værkstedstil

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm | 576000 115X40 |