



High-performance-fræser MFH micro, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 16/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	90 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	28 mm
Udhængslængde L_1	25 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	11,1 mm
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	0,5 mm
Ø D_3	12 mm

Rampingvinkel α_{maks}	1,03 grader
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser