



High-performance-fræser MFH micro, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 8/1 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	ja
Rampingvinkel α_{maks}	3,69 grader
Skaft-Ø D_s h6	10 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	3,1 mm
Skær-Ø D_c	8 mm
Ø D_3	4 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	12 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	0,5 mm
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Antal skær Z	1
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	14 mm
passende vendeskærplatter	LPGT 0102..
Samlet længde L_{alt}	58 mm

Udhængslængde L_1	16 mm
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser