



High-performance-fræser MFH micro, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 10/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221942 10/2
GTIN	4960664778416
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Rampingvinkel α_{maks}	2,25 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	5,1 mm
Skaft-Ø D_s h6	10 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	0,5 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	60 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	16 mm
Ø D_3	6 mm
Udhængslængde L_1	20 mm
Skær-Ø D_c	10 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	18 mm
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser