



## Drejbænkfil behugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	518200 300
GTIN	4009215007541
Artikelklasse	56B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Råfilene er smedede og slebne og forsynes på specialmaskiner med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde. De færdige file har en ideel tandform, der er afstemt til hver enkelt filtype. Disse specialfile garanterer glatte filflader. **Specialfile** fremstilles på præcisionsmaskiner. De **garanterer stor fileydelse og lang standtid.**

**2 sider huggede med indhug (forbedret spåntransport).**

### Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	300 mm
Tværsnit	30×7 mm
Form	H
Norm	DIN 7261
Produkttype	Drejbænkfil

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		

Stål < 60 HRC	betinget egnet
INOX	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	betinget egnet

## Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 160 mm	519400 160
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40