

Fræset fil, halvrund, grov, Længde uden angel: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	519160 300
GTIN	2050001696274
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

File med fræsede spor udmærker sig ved særlig **skarphed**, skær, der er fræset i hel længde, og optimalt formede spånrum. Derved føres også spåner af blødt og smørende materiale sikkert væk. **Stopper ikke til.**

Halvrund hul, halvtump afslutning, kun skær på ydersiden.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	27×9 mm
Længde uden angel	300 mm
Finhedsgrad	grov
Skærafstand ca.	3 mm
Form	D
Produktnavnsegenskab	grov
Norm	DIN 7264
Til materiale	lette og bløde metaller, kunststoffer, træ, læder osv.
Produkttype	Fræset fil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		

Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet
GG (G)	betinget egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet

Tilbehør

2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 140 mm	519400 140
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 160 mm	519400 160
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120