



High-performance-fræser MFH micro, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 16/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Udhængslængde L_1	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	28 mm
Indvendig køling	ja
Ø D_3	12 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	11,1 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	73 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,03 grader
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	0,5 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Skær-Ø D_c	16 mm

Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser