



High-performance-fræser MFH micro, med gevind, Ø D / antal skær Z: 12/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	8 mm
Ø D ₁ h ₆	6,5 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	0,5 mm
Holdegevind M	M6
Samlet længde L _{i alt}	17 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	22 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	7,1 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	1,61 grader
passende vendeskærplatter	LPGT 0102..
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Skær-Ø D _c	12 mm
Antal skær Z	3

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser