



High-performance-fræser MFH micro, med gevind, Ø D / antal skær Z: 14/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M6
Rampingvinkel α_{maks}	1,26 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	24 mm
Ø D_1 h6	6,5 mm
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	17 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	9,1 mm
Antal skær Z	3
Skær-Ø D_c	14 mm
Ø D_3	10 mm
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	26 mm
Maks. skæredybde $a_{\text{p maks}}$	0,5 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser