



## Karosserifil 350×36×4,7 mm, Fortanding: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	519200 2
GTIN	4007220016244
Artikelklasse	53B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skær på begge sider, fræset i hel længde; oversiderne **konvekse** – det **forhindrer ridser** som følge af filens kant mod emnet. Den særlige skærform og den positive spånvinkel sikrer høj fileydelse.

**Hugget konvekst på to sider.**

#### Anvendelse:

Pladebearbejdning af enhver art, især i **bil-** og **karosseriindustrien** og ved **reparationer**. **Med disse karosserifile opnås furefrie, glatte overflader, der kan lakeres uden polering.**

### Teknisk beskrivelse

Fortanding	2
Skærafstand ca.	2,5 mm
Finhedsgrad	middel
Tværsnit	36×4,7 mm
Samlet længde	350 mm
Produkttype	Karosserifil

### Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Justerbar holder til karosserifil 350 mm Type KFH350	519215 KFH350