



Momentnøgle Standard MANOSKOP® 721 med skraldenøgle, Maks. moment: 300Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657225 300
GTIN	4018754268948
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala (Nm og lbfft) og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Når momentet er nået, går den straks tilbage i udgangsposition. Hus og greb i stabilt rektangulært rør.

Måleenheder: Nm, lbfft. Skralde med **gennemføringsfirkant** til **højre- og venstrespænding**.

Funktion:

Indstilling: Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikseres vha. låseknop i grebet.

Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikseres vha. låseknop i grebet.

Anvendelse:

Lynindstillingen gør den ideel til reparation og mindre seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	300 Nm
Skalainddeling 1 delstreg =	10 Nm
Momentområde	60 - 300 Nm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Hovedhøjde h	27,5 mm
Momentområde	50 - 220 lbfft
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Vægt	1645 g
Hovedbredde b	44 mm
Display	analog
Drivfirkant	1/2 tommer
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Samlet længde L	553 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	486 mm
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk

Udløsningsindikering	haptisk
Serie	MANOSKOP® 721 Quick
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Skalavindue til momentnøgler Type 2	657212 2
Grøn skyder til momentnøgle Type 2	657213 2
Skalavindue til momentnøgler Type 4	657212 4