

KERN**Præcisionsvægt, type 572, Maksimalt vejeområde: 12100 g****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479520 12100
GTIN	4045761014282
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Robust metalkabinet.**
- **Nem betjening, der ikke behøver instruktion.**
- **Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift.**
- **Vejeenheder (f.eks. skruenvægt) kan frit programmeres.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (behøver prøvevægt, der fås på forespørgsel).**
- **Styktal: Referencestyktal kan vælges mellem 1, 5, 10, 20 styk. Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejdningdelene (netto, total).**

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

Specialtilbehør:

Eksternt batteri, datakabel, printer på forespørgsel.

Kalibrering: Pris på forespørgsel

Aflæsning: 0,05 g

Repeterbarhed: 0,05 g

Linearitet: $\pm 0,15$ g

Reaktionstid: 3 s

Stykvægt min.: 0,5 g
Mål, vejeplade: 160×200 mm

Teknisk beskrivelse

Nettovægt	2,7 kg
Stykvægt min.	0,5 g
Dybde	310 mm
Højde	85 mm
Mål, vejeplade	160×200 mm
Maksimalt vejeområde	0 - 12100 g
Aflæsning	0,05 g
Bredde	180 mm
Linearitet	± 0,15 g
Repeterbarhed	0,05 g
Reaktionstid	3 s
Producentbetegnelse	572
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Interface	RS232C-interface.
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Præcisionsvægt

Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
--------------------------------	--------