

Garant**HM-skrubfræser, DLC, Ø d11 DC: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	205331 5
GTIN	4045197878830
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:****Mål som DIN 6527.****Rund rouletteringsprofil.****Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.**Med **DLC-belægning sp^2** af nyeste generation.**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D_s	6 mm
Antal tænder Z	3
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasbredde ved 45°	0,35 mm
Skærlængde L_c	13 mm
Skær-Ø D_c	5 mm
Fristilling-Ø D_1	4,8 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,045 mm
Tolerance, nom. Ø	d11
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,035 mm

Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	20,5 mm
Samlet længde L	57 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Fræseprofil	WR
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	400 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	320 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	260 m/min	N
Cu	egnet	150 m/min	N
CuZn	egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Services

Skafslibning Type HB	129100 HB
----------------------	-----------

