

**HOLEX****Filtslibebånd (A), 30×533 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558482 180
GTIN	4045197527547
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, **ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.**

**Anvendelse:**

Til efterslibning af forslebne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.

**Teknisk beskrivelse**

Farve	rød
Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	middel
Udførelse	A medium
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Slibebånd, bredde	30 mm
Slibebånd, længde	533 mm
Produktnavnsegenskab	30x533 mm
Produkttype	Fiberslibebånd

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	15-20 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	10 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	10 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	10 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	10 m/s	H
INOX	egnet	10 m/s	
Ti	egnet	10 m/s	
GG (G)	egnet	10 m/s	K
CuZn	egnet	10 m/s	N
Kunststof, GFK	egnet	10 m/s	
Træ	egnet	10 m/s	
Lak	egnet	10 m/s	
Uni	egnet	10 m/s	
tør	egnet		