

KERN**Bordvægt, type EOB, Maksimalt vejeområde: 300Lkg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479600 300L
GTIN	4045761192096
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust pakkevægt til forsendelse.**
- **Nem betjening med fire taster.**
- **Displayenhed med talhøjde 25 mm også adskilt fra bordvægten; kan indstilles og monteres vha. ca. 2 m langt fleksibelt kabel.**
- **Lysnetdrift eller batteridrift, automatisk slukning efter 3 min.**

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter og vægholder til displayenhed.

Specialtilbehør:

6 stk. batterier nr. 081561 str. LR6, stativ til displayenhed på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	100 g
Visningsenhed, bredde	215 mm
Mål, vejeplade	950×500 mm
Visningsenhed, højde	50 mm
Visningsenhed, dybde	110 mm

Nettovægt	17 kg
Producentbetegnelse	EOB
Repeterbarhed	100 g
Maksimalt vejeområde	0 - 300 kg
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Talhøjde, visningsenhed	25 mm
Produkttype	Bordvægt

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6