

Strygesten til stål, specialkorund middel / meget fin, Længdexbredde: 125X50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558855 125X50
GTIN	9003172581248
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse

Udførelse:

Keramisk bundne kombistrygesten med hårdhedsgrad O/P. En grov side til forslibning og en fin side til efterslibning.

Special-ædelkorund, korn 180 (mellem) med **lang levetid**. Anden side ædelkorund korn 500 (meget fin), fint udformet, **høj overfladekvalitet**.

Anvendelse:

Til afgratning, finslibning af ujævnheder, afrunding af kanter.

Bemærk:

Særlige polersten til egalisering fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	middel / meget fin
Korn	180
Korn	500
Bredde	50 mm
Højde	20 mm
Længde	125 mm
Produkttype	Strygesten

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		