

Garant**Notstødholder, standard Ø DS 25 mm, fra notbredde m: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290355 4
GTIN	4045197881106
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	40 mm
Skrue	290399 1
egnet til notbredde m	4 mm
egnet til notbredde m	5 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	10,71 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	10,91 mm
Midterforskydning L_3	5,35 mm
Skaft-Ø	25 mm

Skærholder-Ø D ₁	10 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L _s	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Tilbehør

Monteringskrue Type 1	290399 1
-----------------------	----------