

**Garant****Notstødholder, standard Ø DS 25 mm, fra notbredde m: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290355 5
GTIN	4045197881113
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

**Bemærk:**

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

**Teknisk beskrivelse**

egnet til notbredde m	5 mm
Skrue	290399 1
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	12,82 mm
Nyttelængde $L_1$	46 mm
Midterforskydning $L_3$	6,35 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skærholder-Ø $D_1$	12 mm
Indvendig køling	ja

Skaftlængde L <sub>s</sub>	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

---

## Tilbehør

Monteringskrue Type 1	290399 1
-----------------------	----------