



## Fjeder-krumpasser, Længde L: 315mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 457310 315    |
| GTIN                | 4045197883162 |
| Artikelklasse       | 42F           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftig form med lange vinkelben**, af værktøjsstål. Spidser og måleflader er slebne og hærdede. Gennemgående spindel med justeringsmøtrik til lyn- og finindstilling. Konstant fjederspænding takket være ringfjeder. Med faste måleflader.

### Teknisk beskrivelse

|              |            |
|--------------|------------|
| Længde L     | 315 mm     |
| Bentværsnit  | 8×8 mm     |
| Åbningsvidde | 210 mm     |
| Produkttype  | Cirkelslag |