

Garant**Notskæreforsats uden fas D10, TiN, til notbredde m: 25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 290376 25 |
| GTIN | 4045197881953 |
| Artikelklasse | 29L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.
Egnet til efterslibning.

Anvendelse:

Til fremstilling af noter iht. DIN 6885, DIN 138 og fabriksstandarder.
Til notbredder med tolerance JS9 anvendes skæreforsatser med tolerance H7.

Bemærk:

- **Specialstørrelser (notbredder) kan leveres på forespørgsel.**
 - **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**
- Fra en notbredde på 16 mm er det absolut nødvendigt med to arbejdsgange. Den første arbejdsgang skal udføres med ca. den halve notbredde (f.eks. 10 mm ved en notbredde på 18 mm).

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-------|
| til notbredde m | 25 mm |
| Skærtykkelse b | 18 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Skærbredde w | 25,149 mm |
| Notdybde t | 12 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Belægning | TiN |
| Til pasningsnøjagtighed | D10 |
| Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | | |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | | |
| Alu > 10% Si | egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | | |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Ti > 850 N/mm ² | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Grafit, GFK, CFK | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |