

Garant**Snittapper HSS-E-PM, TiN/vaporiseret, MF: 12X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136290 12X1,5
GTIN	4045197883568
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan anvendes med **emulsion** (fedtindhold mindst 8 %).

Med speciel TiN-belægning og vaporiserede spånflader.

Til en kontrolleret spåntransport til forhindring af spånophobning.

Specielt egnet til problemmaterialer.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved **TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-Ø**, som er **0,05 til 0,3 mm** større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN 374
Gevindstigning	1,5 mm
Skæremateriale	HSS E PM
Antal skær Z	4

Kernehul-Ø	10,5 mm
Skaffirkant □	7 mm
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	12 mm
Skraft-Ø D _s	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M12×1,5
Belægning	TiN/vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skraft	Cylinderskraft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	rød
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	23 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	13 m/min	P

Stål < 1400 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	12 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	egnet	5 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		