



## Universalrensesten, 80×50×20 mm, Type: G



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	557660 G
GTIN	4045197241757
Artikelklasse	52E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fleksibel håndslibeklods, med elastisk bundne slibekorn hele vejen igennem (lang standtid, kan bruges helt op). I kraft af de åbne porer i bindingen bliver slibeproduktet ikke tilstoppet. Velegnet til både våd- og tørslibning. Vand- og oliefast.

**Udførelse til overkommelig pris** med korund (A).

#### Anvendelse:

**Universalbrug til rengøring, polering, afflatning, mattering og slibning af alle materialer.**

#### Bemærk:

Vand, petroleum, pasta eller lignende tilsætninger **forøger effekten**.

### Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	grov
Højde	20 mm
Bredde	50 mm
Længde	80 mm
Produktnavnsegenskab	80×50×20 mm
Produkttype	Slibeklods

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
Sten	egnet		
Lak	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		