

**Garant****Rundsavsklinge, flad trapez-tand Stål, Klinge-Ø D: 305mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 584008 305    |
| GTIN                | 4045197883742 |
| Artikelklasse       | 51S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Forsynet med hårdmetal**, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af **stål** med kap-/geringssave. Problemfri kapning af blødt stål, profiler, rør og metalplader. Hurtige snit med få grater uden køling.

**Teknisk beskrivelse**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Skærebredde B | 2,2 mm           |
| Klinge-Ø D    | 305 mm           |
| Tandudførelse | Flad trapez-tand |
| Antal tænder  | 60               |
| Borings-Ø     | 25,4 mm          |
| Produkttype   | Rundsavsklinge   |

