

Garant**Rundsavsklinge, flad trapez-tand Stål, Klinge-Ø D: 355mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584008 355
GTIN	4045197883759
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til bearbejdning af **stål** med kap-/geringssave. Problemfri kapning af blødt stål, profiler, rør og metalplader. Hurtige snit med få grater uden køling.

Teknisk beskrivelse

Skærebredde B	2,4 mm
Antal tænder	72
Tandudførelse	Flad trapez-tand
Klinge-Ø D	355 mm
Borings-Ø	25,4 mm
Produkttype	Rundsavsklinge

