



Parallelmåleklods, sæt Stål, toleranceklasse 1, Indhold pr. sæt: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	480452 10
GTIN	4045197208255
Artikelklasse	42K

Beskrivelse

Udførelse:

I ældet specialstål. Hærdet med let brudte kanter. Finslebne måleflader. (HRC 64 – 66)

Testprotokollen (fabrikskalibreringsbevis) oplister ud over testbetingelserne den reelle afvigelse fra det nominelle mål for hver måleklods. Dermed kendes det præcise, effektive mål. Forbindelsen til nationale normalmål er til stede via mulighed for tilbageførsel til DKD- eller PTB-referencesæt. Længdetolerance (op til 100 mm længde), se nr. 480200 – 480300.

Udførelse i øvrigt som nr. 480450.

Anvendelse:

Til kontrol af mikrometerskruer iht. VDI/VDE/DGQ 2618, blad 10.1.

Indhold:

1 mål af hver (mm): Str. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Planglas-Ø 30 mm: 1 stk.

Indhold:

1 mål af hver: Str. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0

Planglas Ø 30 mm: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Indhold pr. sæt	10
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse	1

Materiale	ældet specialstål
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S17
Produkttype	Mikrometerskrue-indstillingslære

Services

DAkS-kalibreringMåleklods stål Indhold pr. sæt 10	020860 10
KalibreringMåleklods stål/keramik Indhold pr. sæt 10	020850 10