

**Drejestål højre omtrent som DIN 4971 (ISO 1), P20/K25, Skaftfirkant: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	296025 10
GTIN	4045197884619
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	10 mm
Samlet længde	90 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål