



Indvendige hjørneskærholdere venstre omtrent som DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Skaftfirkant: 10mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 296455 10 |
| GTIN | 4045197884879 |
| Artikelklasse | 22E |

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|-----------|
| Skaftfirkant | 10 mm |
| Til boringer fra Ø | 18 mm |
| Samlet længde | 150 mm |
| Skæremateriale | P20/K25 |
| Produkttype | Drejestål |