



Indvendig gevindskærholder højre omtrent som DIN 283 (ISO 13), M20, Skafftirkant: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297185 12
GTIN	4045197885722
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	30 mm
Skafftirkant	12 mm
Samlet længde	160 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål