



## Tool24 PickOne – Slavesystem, Samlet antal rum: 640



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	979220 640
GTIN	4045197886071
Artikelklasse	9SA

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vareudleveringssystem med innovativt tromlesystem, som giver en sikker enkeltvis udtagning af hver artikel. Meget hurtig vareudtagning med kort adgangstid, automatisk åbnende rum og optisk signal ved det korrekte udtagningsrum. Tromlen på Tool24 PickOne fås som standard med op til 4 forskellige rumstørrelser og med en bæreevne på over 1000 kg specielt til industriel brug. Fleksibel placering af en touchscreen med hulvægge i begge sider.

Mastersystemet kan udvides med yderligere slavesystemer efter behov og kombineres med alle Tool24 hardwarevarianter. Maksimalt antal lagerpladser, perfekt til udlevering af artikler med lille volumen, såsom vendeskærsplatter.

#### Lakering:

Fronter i lysegrå RAL 7035, korpus signalblåt RAL 5005 **pulverlakeret**.

#### Bemærk:

Tromlen på Tool24 PickOne kan konfigureres efter kundens ønske med 4 forskellige rumstørrelser alt efter de artikler, der skal udleveres. Spørg din faglige rådgiver.

Vægten er angivet uden PC og skærm.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieure: 1000 kg

Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg

Højde: 2000 mm

Bredde: 1080 mm

Dybde: 875 mm

Antal rum A: 640

Vægt: 275 kg

## Teknisk beskrivelse

Bredde	1080 mm
Højde	2000 mm
Dybde	875 mm
Vægt	275 kg
Antal rum A	640
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003