



Tool24 PickOne – Slavesystem, Samlet antal rum: 320



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	979220 320
GTIN	4045197886095
Artikelklasse	9SA

Beskrivelse

Udførelse:

Vareudleveringssystem med innovativt tromlesystem, som giver en sikker enkeltvis udtagning af hver artikel. Meget hurtig vareudtagning med kort adgangstid, automatisk åbnende rum og optisk signal ved det korrekte udtagningsrum. Tromlen på Tool24 PickOne fås som standard med op til 4 forskellige rumstørrelser og med en bæreevne på over 1000 kg specielt til industriel brug. Fleksibel placering af en touchscreen med hulvægge i begge sider.

Mastersystemet kan udvides med yderligere slavesystemer efter behov og kombineres med alle Tool24 hardwarevarianter. Dobbelte varianter, perfekt til udlevering af artikler med lignende mål, såsom handsker.

Lakering:

Fronter i lysegrå RAL 7035, korpus signalblåt RAL 5005 **pulverlakeret.**

Bemærk:

Tromlen på Tool24 PickOne kan konfigureres efter kundens ønske med 4 forskellige rumstørrelser alt efter de artikler, der skal udleveres. Spørg din faglige rådgiver.

Vægten er angivet uden PC og skærm.

Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1000 kg

Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9 mm

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1080 mm

Dybde: 875 mm
Antal rum B: 160
Antal rum C: 160
Vægt: 275 kg

Teknisk beskrivelse

Højde	2000 mm
Bredde	1080 mm
Vægt	275 kg
Dybde	875 mm
Antal rum B	160
Antal rum C	160
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003