



Glatvalseværktøj EG14 universal, Skaftholder, type: PSC63



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 291515 PSC63 |
| GTIN | 4060491000152 |
| Artikelklasse | 29F |

Beskrivelse

Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm^2 og en hårdhed på op til 45 HRC.

Passer til:

Ø-område (anbefalet): fra 50 mm

Bemærk:

Værktøjsindsats til den pågældende bearbejdningsflade afhænger af typen af revolverhoved (stjerne/skive).

- **Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|------|
| maksimal valsekraft | 8 kN |
|---------------------|------|

| | |
|------------------------------|------------------|
| Spids-midterforskydningf | 44 mm |
| Rulle-Ø | 14 mm |
| Skaftholder, type | PSC63 |
| Udhængslængde L _A | 196 mm |
| Skæreretning | Venstre og højre |
| Produkttype | Glatvalseværktøj |