




## Glatvalseværktøj EG45-40M universal, Skaftholder, type: S25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291520 S25
GTIN	4060491000176
Artikelklasse	29F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

#### Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Tilspændinger  $f$  er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

#### Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på  $1400 \text{ N/mm}^2$  og en hårdhed på op til 45 HRC.

#### Passer til:

Ø-område (anbefalet): fra 35 mm

#### Anbefaling:

Til udvendige flader med efterfølgende radius indtil planfladen.

#### Bemærk:

- **Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.**

Rulleradius = 2,5 mm. Bearbejdbare emneradiusser fra 4 mm til 12 mm.

## Teknisk beskrivelse

maksimal valsekraft	4 kN
Spids-midterforskydningf	101,1 mm
Rulle-Ø	40 mm
Skafffirkant	25×25 mm
Skaftholder, type	S25
Udhængslængde L <sub>A</sub>	130 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Produkttype	Glatvalseværktøj