

**Firkantfil, behugning 3 (sletfil), Længde uden angel: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	512300 300
GTIN	4009215017502
Artikelklasse	56B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

**Alle sider huggede; halvstump afslutning.**

**Anvendelse:**

**Kvalitetsfile** til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

**Norm:**

**DIN 7261 Form D**

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	12 mm
Længde uden angel	300 mm
Produktnavnsegenskab	behugning 3 (sletfil)
Behugning	3
Hugningstype	Glat
Form	D
Formbeskrivelse	Firkant med halvstump ende, udadvendt
Fileflader	4
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produkttype

Værkstedstil

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

## Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 140 mm	519400 140
Kunststofhefte Samlet længde 120 mm	519550 120
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 125 mm	519510 125