




Glatvalseværktøj EG45-40M universal, Skaftholder, type: PSC80



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291520 PSC80
GTIN	4060491000220
Artikelklasse	29F

Beskrivelse

Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm^2 og en hårdhed på op til 45 HRC.

Passer til:

Ø-område (anbefalet): fra 35 mm

Anbefaling:

Til udvendige flader med efterfølgende radius indtil planfladen.

Bemærk:

· Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.

· Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.

Rulleradius = 2,5 mm. Bearbejdbare emneradiusser fra 4 mm til 12 mm.

Teknisk beskrivelse

maksimal valsekraft	4 kN
Rulle-Ø	40 mm
Spids-midterforskydningf	69 mm
Skaftholder, type	PSC80
Udhængslængde L _A	166,3 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Produkttype	Glatvalseværktøj