



## Glatvalseværktøj EGI5-32AI universal, Skaftholder, type: S25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291530 S25
GTIN	4060491000244
Artikelklasse	29F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

Høj fleksibilitet som følge af udvendig og indvendig brug.

Diameteruafhængig (inden for det anbefalede område) i forbindelse med den indvendige bearbejdning.

#### Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Tilspændinger  $f$  er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

#### Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på  $1400 \text{ N/mm}^2$  og en hårdhed på op til 45 HRC.

Til udvendig-Ø fra 10 mm og indvendig-Ø fra 32 mm.

#### Passer til:

Ø-område udvendigt (anbefalet): 10 mm – 100 mm

Ø-område indvendigt (anbefalet): 32 mm – 150 mm

#### Leveringsomfang:

To reserveruller er indbygget i buret.

#### Bemærk:

- Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.

- **Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.**

## Teknisk beskrivelse

Rulle-Ø	5 mm
maksimal valsekraft	3 kN
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	32 mm
Skafffirkant	25×25 mm
Spids-midterforskydningf	82,2 mm
Skaftholder, type	S25
Udhængslængde $L_A$	154 mm
Nyttelængde $L_N$	100 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Produkttype	Glatvalseværktøj