




Universalfladfil med skaft, specialhugning, Længde uden angel: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	515000 300
GTIN	4009215074697
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

Fladstumpfile med spadeformede filetænder og brede spånbrydere til let og kraftbesparende filstrøg og meget høj fileydelse – ingen tilstopning af spånrummene – god spånudkastning.

Fladsider med specialbehugning, deraf én side med spånbryder-not af hensyn til en optimal fileydelse. Bagsiden med gennemgående behugning til meget fin overfladebearbejdning. File med stump afslutning. Kunststofskaft med ophængshul.

Anvendelse:

Kvalitetsfilen til værkstedsbrug med lang standtid og stor fileydelse.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	30×6,5 mm
Længde uden angel	300 mm
Produkttype	Universalfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		

Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	betinget egnet
INOX	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet

Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25