



## Afgraterfil specialhugning til kunststof, Længde uden angel: 150mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	518300 150
GTIN	4009215088779
Artikelklasse	56B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Råfilene er smedede og slebne og forsynes på specialmaskiner med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde. De færdige file har en ideel tandform, der er afstemt til hver enkelt filtype. Disse specialfile garanterer glatte filflader. **Specialfile** fremstilles på præcisionsmaskiner. De **garanterer stor fileydelse og lang standtid.**  
**3 sider med krydshug stump afslutning.**

### Teknisk beskrivelse

Tværsnit	16×3 mm
Længde uden angel	150 mm
Produkttype	Afgraterfil

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		

GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	betinget egnet

## Tilbehør

Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100
Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110